

GAMER

A resina GAMER foi desenvolvida para impressão de miniaturas e peças de jogos de tabuleiro. Elas são resistentes, possuem baixo odor, alta pigmentação, são mais reativas e possuem um excelente detalhamento superficial.

ODOR	SUAVE
VISCOSIDADE (25%)	190-350 cP
DENSIDADE	1,1 g/cm ³

A resina 3D GAMER possui tempo de cura mais rápido e é compatível com impressoras 3D do tipo LCD com fonte de luz UV de 405 nm. Também disponível já pigmentada em outras cores.*

**Consulte tabela de cores no nosso site.*

PARÂMETROS DE IMPRESSÃO SUGERIDOS PARA IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS

NÚMERO DE CAMADAS DE BASE	6 CAMADAS DE BASE
TEMPO DE EXPOSIÇÃO NAS CAMADAS DE BASE	10 - 40 SEGUNDOS (SUGESTÃO INICIAL 20S)
TEMPO DE EXPOSIÇÃO NAS DEMAIS CAMADAS	1 - 4 SEGUNDOS (SUGESTÃO INICIAL 2S)

Os tempos de exposição foram testados em uma impressora Anycubic Photon M3, Creality LD002H e Creality Halot One com a resina sem pigmentação. Ao pigmentá-la, aumentar os tempos de exposição.

PÓS IMPRESSÃO

- Lavar as peças com álcool isopropílico ou álcool etílico (>95%) por no máximo 5 minutos.
- Retirar cuidadosamente os suportes das peças
- Seque a peça completamente tanto externamente quanto internamente. A presença de álcool residual poderá fazer a peça trincar posteriormente.
- Realizar a pós-cura em câmara UV ou diretamente na luz solar por pelo menos 30 minutos. Isso evitará trincas posteriormente.



GAMER



ACTION FIGURES

ENSAIO DE TRAÇÃO

RESISTÊNCIA A TRAÇÃO	25-35 MPa (ASTM D638)
MÓDULO DE ELASTICIDADE	1,1-1,6 GPa (ASTM D638)
ALONGAMENTO NA RUPTURA	3-4 % (ASTM D638)

IMPACTO IZOD

RESISTÊNCIA AO IMPACTO	3-4 KJ/m ² (ISO 180/A)
------------------------	-----------------------------------

PROPRIEDADES TÉRMICAS

TRANSIÇÃO VÍTREA (TG)	60°C (DMA)
-----------------------	------------

ENSAIO DE FLEXÃO

RESISTÊNCIA A FLEXÃO	50-70 MPa (ASTM D638)
MÓDULO DE ELASTICIDADE	1,5-1,7 GPa (ASTM D638)
ALONGAMENTO NA RUPTURA	7-8 % (ASTM D790)

DUREZA

DUREZA SHORE D	85-90 (ASTM D2240)
----------------	--------------------

TESTES DE QUALIDADE INTERNO DA 3D CURE

DESGASTE

DESGASTE ABRASIVO
(COMPARATIVO ENTRE RESINAS)



TEMPERATURA

SURGIMENTO DE TRINCAS^A 100°C

IMERSÃO EM ÁGUA

SURGIMENTO DE TRINCAS^B 0

^A Exposição de corpos de prova em estufa com temperatura controlada. Temperatura na qual houve o aparecimento de trincas no corpo de prova analisado.

^B R = Recomendado, não apresenta trincas. / P = Possível aplicação. / X = Não recomendado.

IMPORTANTE

1 - As propriedades do material podem variar com a geometria, orientação, temperatura e parâmetros de impressão dos objetos.

2 - Resultados obtidos para corpos de provas que passaram por processo de pós cura.

3 - Somente uso externo, a resina não é biocompatível. Não é considerado produto para saúde conforme RDC n. 24/09.